

**Garant****Több munkadarabos befogósín 120, Sínhossz: 600mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	360110 600
GTIN	4045197555397
Árucikk kategória	310

**Leírás****Kivitel:**

- Minden működő felület precíziós köszörüléssel, párosítási pontosság 0,03mm.
- Az alapsínnek és a pófák indukciós edzéssel.
- Kompakt moduláris felépítés, nagy szorítóerő max. 40 kN, maximális meghúzási nyomaték 50 Nm.
- Alapkivitelben rögzítőfurat kialakítás GARANT ZeroClamp nullponti befogórendszerhez (alapméret 200mm), befogó- / raszterlapokkal vagy szorítókörmökkel lehetséges.
- Az alapsín felületén található vonalzó a szorító rátétek gyors, ismételhető pozicionálását teszi lehetővé a befogósín fogazásában.
- Alapméretek változtatása keresztirányú összekötőkkel lehetséges.
- Hagyományos és Grip befogás lehetséges.
- Befogás tartomány egyénileg hosszabbítható.
- Egyszerű befogás nyomatékkulcs segítségével.

**Felhasználás:**

- 5 oldalas megmunkáláshoz többtengelyes megmunkáló központokon.
- Gazdaságos megoldásként a GARANT ZeroClamp nullponti befogórendszeren vagy palettázó ill. automatizált rendszereken, vagy közvetlenül a gépasztalon ill. befogótornyon.

**Opcionális tartozék:**

A különböző befogópófákat, mágnesléceket, munkadarab ütközőket lásd a 360112 – 360129sz., a nyomatékkulcsokat a 656050sz. 60méret, a befogó csapokat a 360025sz. 18M16méret, a befogókörmöt a 360127 sz. alatt.

**Műszaki leírás**

Magasság H	60 mm
Sínhossz	600 mm
Hossz L	600 mm
Szélesség B	120 mm
Termék fajtája	Befogósín

## Tartozék

HM bevonatú előtétpofa Pofaszélesség 120 mm	360124 120
Fogóbetét Típus GLATT-HM	360118 GLATT-HM
Befogóköröm készlet6 darabos	360127
Rátétpofa alu Pofaszélesség 120 mm	360122 120
Párhuzam szorítópofa Pofaszélesség 120 mm	360115 120
Leszorító pofa Pofaszélesség 120 mm	360114 120
Alappofa Típus P	360119 P
Nyomatékkulcsirányváltós racsnival Maximális nyomaték 60 Nm	656050 60
Alappofa Típus F	360119 F
Fogóbetét Típus GRIPP-3,8	360118 GRIPP-3,8
Rátétpofa Anyag STAHL	360162 STAHL
Fix pofa Pofaszélesség 120 mm	360116 120
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 18M16	360025 18M16