

Weidmüller 

Fáziskereső VT CTB



Rendelési adatok

Rendelés száma	665133
GTIN	4032248405855
Árucikk kategória	73H

Leírás

Kivitel:

Stabil ház fém csipesszel és szűrőtűvel.

- **Névleges feszültség 3 – 48 V AC/DC.**
- **Az egyes 5V; 12V; 24V; 48V szinteket jelzi ki.**
- **Kitolható funkció mérőcsúccsal a kábelszigetelésen keresztüli mérésekhez.**
- **Polaritás kijelzés.**

Tolószerkezet a szűrőtűnek a kábelben történő rögzítéséhez.

Előny:

A kábeltől nem kell eltávolítani a szigetelést az ellenőrzéshez.

Funkció:

IP40: Védett $\varnothing > 1$ mm idegen testek behatolása ellen, azonban szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani, ezen kívül víz ellen nem védett.

Felhasználás:

Autóhoz, tehergépkocsikhoz és E-kerékpárokhoz.

Szabvány:

DIN EN 61010-1; DIN EN 61326.

Műszaki leírás

Kijelzés	LED
Üzemi hőmérséklet	-10 - 50 °C
Szakadásellenőrzés	nem
Frekvenciatartomány	0 – 65 Hz

Névleges feszültség	AC/DC 5 – 48 V
IP védettségi osztály	IP 40
Szabvány	DIN EN 61326
Szabvány	DIN EN 61010-1
Súly	50 g
Kábelhossz	100 cm
Reakcióidő	<0,3 s
Ellenőrző áram	<0 mA
Bekapcsolási időtartam	10 s
Pihenőidő és szünet	240 s
Nedvesség	rF max. 85 %
Szennyezettség foka	2
Energiaellátás	Vezetékes
Gyártó jelölése	VT CTB
Teljes hossz	137 mm
Ellenőrzési tartomány	3 - 48 V
Termék fajtája	Feszültségvizsgáló