



## Csőrös furatmikrométer, Méréstartomány: 5-30mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	426800 5-30
GTIN	4045197204127
Árucikk kategória	42B

### Leírás

#### Kivitel:

Edzett, köszörült és leppelt orsó. Lépcsős és lekerekített mérőcsőrök keményfém betéttel. Állandó mérési nyomás a finom racsnál következtében. Mérődob tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal. Krómozott mikrométer. Beállító- és rögzítő csavarral.

#### Tartalom:

Inkluzív beállító gyűrű.

### Műszaki leírás

Mérődob $\varnothing$	18 mm
Méréstartomány	5 - 30 mm
Leolvasás	0,01 mm
Hibahatár	10 $\mu$ m
Szabvány	Gyári szabvány
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B4
Kalibrálás	L7
Termék fajtája	Csőrös furatmikrométer

## Szolgáltatások

KalibrálásCsőrös furatmikrométer Max. méréstartomány 50 mm	022360 50
KalibrálásBeállító gyűrű maximális Ø 50 mm	028400 50
DAkKS kalibrálásBeállító gyűrű Maximális Ø 200 mm	028470 200

## Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 10 mm	484030 10
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 30 mm	484030 30
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 20 mm	484030 20