



Kengyeles mikrométer tárcsás mérőfelületekkel, Méréstartomány: 125-150mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	423000 125-150
GTIN	4045197204059
Árucikk kategória	42B

Leírás

Kivitel:

Nagy felületű, edzett mérőtárcsákkal. Kovácsolt és lakkozott kengyel.
Forgó orsós kivitel.

Felhasználás:

Homlok- és csigakerekek fogtávolságainak méréséhez 0,8 modultól.

Tartalom:

25–50-es mérettől 1 etalon beállító pálcával.

Műszaki leírás

Orsóemelkedés	0,5 mm
Mérőtárcsa Ø	30 mm
Orsó Ø	8 mm
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstartomány	125 - 150 mm
Mérőfelületek párhuzamossága	6 µm
Leolvasás	0,01 mm
Kalibrálás	B2
Szabvány	DIN 863

Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. mérésstartomány 200 mm	022040 200
DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. mérésstartomány 200 mm	022050 200