

Mitutoyo**Beépíthető mikrométer, Méréstartomány (mérési út): 0-13mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	426200 0-13
GTIN	4946368861616
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

Edzett orsó és csillogásmentesen krómozott mérődob. **Forgó orsó**, keményfém felfekvő felület nélkül, racsni nélkül, **rövid kivitel**.

Felhasználás:

Gépekbe, készülékekbe, szerkezetekbe, mérőberendezésekbe stb. történő beépítéshez, állítható mérőasztal-ütközőként.

Figyelem:

Speciális méretek külön rendelésre.

Műszaki leírás

Orsó Ø	5 mm
Befogószár Ø	9,5 mm
Mérődob Ø	13 mm
Befogó szár hossza	9,5 mm
Méréstartomány (mérési út)	0 - 13 mm
Teljes hossz	58,5 mm
Leolvasás	0,01 mm
Hibahatár	0,002 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Mérődob osztás	1/50 mm

Méréstechnika	analóg
Kalibrálás	B3
Termék fajtája	Beépíthető mikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásBeépíthető mikrométer Max. méréstartomány 25 mm	022280 25
DAkKS kalibrálásBeépíthető mikrométer Max. méréstartomány 50 mm	022290 50