



Kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 0-25mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	423010 0-25
GTIN	4045197204066
Árucikk kategória	42B

Leírás

Kivitel:

Gömb alakú mérőüllő csövek és más ívelt alkatrészek falvastagságának mérésére. Mérőorsó keményfém mérőfelülettel, edzett mérőüllő Ø 8 mm. Szigetelő kézvédővel, rögzítőkarral és előre vezetett finom racsnival.

Műszaki leírás

Mérődob osztás	1/50 mm
Orsó Ø	6,5 mm
Méréstartomány	0 - 25 mm
Orsóemelkedés	0,5 mm
Leolvasás	0,01 mm
Kalibrálás	B1
Szabvány	DIN 863
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon
nélkül Max. mérésstartomány 100 mm

022010 100

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül
Max. mérésstartomány 25 mm

022000 25