

**Mahr****Finomkijelzős villás idomszer markolattal Marameter S, Méréstartomány: 100-150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	424910 100-150
GTIN	4059192017842
Árucikk kategória	43A

**Leírás****Kivitel:**

Erős, behajlásmentes kengyel markolattal. Rozsdamentes, edzett acél üllő és ellentapintó. **Keményfém betétes és elöl a könnyebb bevezetés érdekében ferde mérőfelületek.** A kengyelszélességen túlnyúló keskeny központosító kerek mérésére. Beállítás mérőhasábokkal. Központosító ütköző a munkadarab közepére való beállításra.

**Nagy mérési pontosság.** A készülék súlya a mérés közben a fix tapintón nyugszik és nem befolyásolja a mérési eredményt.

**Állandó mérőerő** a beépített mérőerő-rugónak köszönhetően. Minden 8 mm-es befogószerű kijelző készülékkel használható (az ár nem tartalmazza). Elsősorban a 434674 sz. finomkijelzővel.

**A munkadarab tűréseltérései a kijelző készüléken számszerűen leolvashatók.** Oldalt kinyúló kengyel a mérési és behelyezési ütközésvédelem érdekében.

**Párbeszédablak szöveg:**

Beállítható ellentapintó.

Beállítható központosító ütköző.

Üllő áttételezéssel a finomkijelzőre.

**Felhasználás:**

Mindenféle hengeres alkatrész mérésére. Gyorsmérő készülékként közvetlenül a szerszámgépnél és gyártási ellenőrzésnél.

**Tartalom:**

Finomkijelző **nélkül, inkluzív** fa doboz.

**Opcionális tartozék:**

Beállítási méretek, párhuzamos mérőhasábok, mérőtárcsa, finomkijelző 434674 sz.

**Figyelem:**

500 mm-ig terjedő méréstartomány külön rendelésre.

**Műszaki leírás**

Méréstartomány	100 - 150 mm
Mérőfelület Ø	22 mm
Mérőfelületek párhuzamossága	3 µm
Mérőfelületek síklapúsága	0,5 µm
Mérőerő	15 N
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	L9
Termék fajtája	Finomkijelzős villás idomszer

**Szolgáltatások**

KalibrálásBeállítható villás idomszer Típus RL	028730 RL
--	-----------