

Mitutoyo**Beépíthető mikrométer, Méréstartomány (mérési út): 0-25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	426200 0-25
GTIN	4946368021898
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

Edzett orsó és csillogásmentesen krómozott mérődob. **Forgó orsó**, keményfém felfekvő felülettel és racsnival.

Felhasználás:

Gépekbe, készülékekbe, szerkezetekbe, mérőberendezésekbe stb. történő beépítéshez, állítható mérőasztal-ütközőként.

Figyelem:

Speciális méretek külön rendelésre.

Műszaki leírás

Mérődob \varnothing	18 mm
Befogó szár hossza	15 mm
Befogószár \varnothing	10 mm
Teljes hossz	109 mm
Orsó \varnothing	6,35 mm
Méréstartomány (mérési út)	0 - 25 mm
Leolvasás	0,01 mm
Hibahatár	0,002 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg

Kalibrálás	B3
Termék fajtája	Beépíthető mikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásBeépíthető mikrométer Max. méréstartomány 25 mm	022280 25
DAkKS kalibrálásBeépíthető mikrométer Max. méréstartomány 50 mm	022290 50