

HOLEX**Csőrös furatmikrométer, Méréstartomány: 50-75mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	426800 50-75
GTIN	4045197204141
Árucikk kategória	42B

Leírás**Kivitel:**

Edzett, köszörült és leppelt orsó. Lépcsős és lekerekített mérőcsőrök keményfém betéttel. Állandó mérési nyomás a finom racsní következtében. Mérődob tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal. Krómozott mikrométer. Beállító- és rögzítő csavarral.

Tartalom:

Inkluzív beállító gyűrű.

Műszaki leírás

Méréstartomány	50 - 75 mm
Mérődob Ø	18 mm
Leolvasás	0,01 mm
Hibahatár	14 µm
Szabvány	Gyári szabvány
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B4
Kalibrálás	L7
Termék fajtája	Csőrös furatmikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásBeállító gyűrű maximális Ø 100 mm	028400 100
DAkKS kalibrálásBeállító gyűrű Maximális Ø 200 mm	028470 200
KalibrálásCsőrös furatmikrométer Max. méréstartomány 75 mm	022360 75

Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 70 mm	484030 70
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 60 mm	484030 60
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 75 mm	484030 75