

**Mahr****Finomkijelzős kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 0-25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	424800 0-25
GTIN	4059192004675
Árucikk kategória	43A

**Leírás****Kivitel:**

Rozsdamentes acél mérőorsó, edzett és köszörült. Keményfém betétes mérőfelületek. Mattkrómozott kezelő és leolvasó részek. Hőszigeteléssel. Konstans mérőerő. Mozdó ellentapintó, visszahúzható. Különösen alkalmas pontos sorozat alkatrészekhez.

**Pontosság:**

**Finomkijelző DIN 863 – mikrométer 2 µm.**

**Tartalom:**

Inkluzív millimess finomkijelző 434674 sz., 50/1-es méret.

**Műszaki leírás**

Finomkijelző leolvasása	0,001 mm
Finomkijelző méréstartomány	±0,05 mm
Orsó Ø	7,5 mm
Mikrométer leolvasása	0,01 mm
Méréstartomány	0 - 25 mm
Mérődob Ø	18 mm
Szabvány	DIN 863

Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B14
Termék fajtája	Finomkijelzős mikrométer

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásFinomkijelzős kengyeles mikrométer Max. méréstartomány 25 mm	022410 25
KalibrálásFinomkijelzős kengyeles mikrométer Max. méréstartomány 25 mm	022400 25

## Tartozék

Finomkijelző $\pm$ méréstartomány / leolvasás 50/1 $\mu\text{m}$	434674 50/1
--	-------------