

Mahr**Finomkijelzős villás idomszer markolattal Marameter S, Méréstartomány: 150-200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	424910 150-200
GTIN	4059192017859
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Erős, behajlásmentes kengyel markolattal. Rozsdamentes, edzett acél üllő és ellentapintó. **Keményfém betétes és elöl a könnyebb bevezetés érdekében ferde mérőfelületek.** A kengyelszélességen túlnyúló keskeny központosító kerek mérésére. Beállítás mérőhasábokkal. Központosító ütköző a munkadarab közepére való beállításra.

Nagy mérési pontosság. A készülék súlya a mérés közben a fix tapintón nyugszik és nem befolyásolja a mérési eredményt.

Állandó mérőerő a beépített mérőerő-rugónak köszönhetően. Minden 8 mm-es befogószerű kijelző készülékkel használható (az ár nem tartalmazza). Elsősorban a 434674 sz. finomkijelzővel.

A munkadarab tűréseltérései a kijelző készüléken számszerűen leolvashatók. Oldalt kinyúló kengyel a mérési és behelyezési ütközésvédelem érdekében.

Párbeszédablak szöveg:

Beállítható ellentapintó.

Beállítható központosító ütköző.

Üllő áttételezéssel a finomkijelzőre.

Felhasználás:

Mindenféle hengeres alkatrész mérésére. Gyorsmérő készülékként közvetlenül a szerszámgépnél és gyártási ellenőrzésnél.

Tartalom:

Finomkijelző **nélkül, inkluzív** fa doboz.

Opcionális tartozék:

Beállítási méretek, párhuzamos mérőhasábok, mérőtárcsa, finomkijelző 434674 sz.

Figyelem:

500 mm-ig terjedő méréstartomány külön rendelésre.

Műszaki leírás

Mérőfelületek párhuzamossága	3 µm
Mérőfelület Ø	22 mm
Mérőerő	15 N
Méréstartomány	150 - 200 mm
Mérőfelületek síklapúsága	0,5 µm
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	L9
Termék fajtája	Finomkijelzős villás idomszer

Szolgáltatások

KalibrálásBeállítható villás idomszer Típus RL	028730 RL
--	-----------