


**Finomkijelzős villás idomszer mérőbetétek nélkül, Méréstartomány: 0-30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	424904 0-30
GTIN	2050001053299
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Mérő- és ellentapintó pontos kúpos furatokkal cserélhető mérőbetétek befogásához.

Univerzálisan használható, ezáltal mindenféle mérési probléma megoldható.

Erős, kovácsolt acélkengyel hőszigeteléssel. Rozsdamentes, edzett acél üllő és ellentapintó.

Rugós megtámasztású, a munkadarab bevezetéséhez karral visszahúzható üllő. A

méréstartományban fogasléccel és recés csavarral beállítható ellentapintó. Beállítás

mérőhasábokkal. Beállítható központosító ütköző a munkadarab közepére való beállításra.

Konstans mérőerő a beépített mérőerő-rugó miatt. Minden 8 mm-es befogószárú kijelző készülékkel használható (az ár nem tartalmazza). Javasolt a 434674 sz. 25/0,5 és 50/1 méretű,

vagy 434670 sz. finomkijelzők alkalmazása. **A munkadarab túréseltérései a kijelző készüléken számszerűen leolvashatók.**

Tartalom:

Finomkijelző **nélkül, fa dobozban.**

Különleges tartozék:

Beállító etalon, finomkijelző 434670 és 434674 sz. Öntvény állvány, finomkijelző tartóval a mérőmozgás egyenes vonalú átvitele érdekében, mérőbetétek.

Kalibrálás: M5

Mérőtapintó szakasz: 2 mm

Mérőerő: 7,5 N

Műszaki leírás

Mérőerő	7,5 N
Méréstartomány	0 - 30 mm
Mérőtapintó szakasz	2 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	L9
Termék fajtája	Finomkijelzős villás idomszer

Szolgáltatások

Kalibrálás Beállítható villás idomszer	018530
Jelölés Lézer feliratozással Típus	018940
Kalibrálás Beállítható villás idomszer Típus RL	028730 RL