

HOLEX**Csőrös furatmikrométer, Méréstartomány: 75-100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	426800 75-100
GTIN	4045197204158
Árucikk kategória	42B

Leírás**Kivitel:**

Edzett, köszörült és leppelt orsó. Lépcsős és lekerekített mérőcsőrök keményfém betéttel. Állandó mérési nyomás a finom racsní következtében. Mérődob tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal. Krómozott mikrométer. Beállító- és rögzítő csavarral.

Tartalom:

Inkluzív beállító gyűrű.

Műszaki leírás

Mérődob Ø	18 mm
Méréstartomány	75 - 100 mm
Leolvasás	0,01 mm
Hibahatár	16 µm
Szabvány	Gyári szabvány
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B4
Kalibrálás	L7
Termék fajtája	Csőrös furatmikrométer

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásBeállító gyűrű Maximális Ø 200 mm	028470 200
KalibrálásBeállító gyűrű maximális Ø 100 mm	028400 100
KalibrálásCsőrös furatmikrométer Max. méréstartomány 100 mm	022360 100

Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 80 mm	484030 80
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 90 mm	484030 90
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 100 mm	484030 100