

**Finomkijelzős kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 0-25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	422510 0-25
GTIN	4045197203991
Árucikk kategória	42B

Leírás**Kivitel:**

Edzett és köszörült mérőorsó. Leppelt **keményfém mérőfelületekkel**. Rozsdamentes acél orsó és üllő. A kengyel és az orsóvezető nem összeillesztett, hanem egy darabból készült. Kiemelő gomb a mérőüllő elemeléséhez ismétlő méréseknél. Beállító csavarral nullára beállítható. Tűrésjelzések jó- / selejt mérésekhez. Hőszigeteléssel. Kar az orsórögzéshez.

Párbeszédablak szöveg:

1/1000 mm-ben leolvasható eltérés.

Nyomógomb a mérőüllő visszahúzásához.

Pontosság:

Finomkijelző 1 μ m – mikrométer 3 μ m.

Tartalom:

Inkluzív beállító kulcs.

Műszaki leírás

Finomkijelző méréstartomány	$\pm 0,045$ mm
Mikrométer leolvasása	0,01 mm
Finomkijelző leolvasása	0,001 mm
Méréstartomány	0 - 25 mm
Mérőkengyel nyílásmélysége	18 mm
Szabvány	DIN 863

Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B9
Termék fajtája	Finomkijelzős mikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásFinomkijelzős mikrométer Max. mérésstartomány 25 mm	022100 25
--	-----------