

Mahr**Finomkijelzős kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 25-50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	424800 25-50
GTIN	4059192004682
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Rozsdamentes acél mérőorsó, edzett és köszörült. Keményfém betétes mérőfelületek. Mattkrómozott kezelő és leolvasó részek. Hőszigeteléssel. Konstans mérőerő. Mozdó ellentapintó, visszahúzható. Különösen alkalmas pontos sorozat alkatrészekhez.

Pontosság:

Finomkijelző DIN 863 – mikrométer 2 µm.

Tartalom:

Inkluzív millimess finomkijelző 434674 sz., 50/1-es méret.

Műszaki leírás

Méréstartomány	25 - 50 mm
Finomkijelző méréstartomány	±0,05 mm
Mérődob Ø	18 mm
Finomkijelző leolvasása	0,001 mm
Orsó Ø	7,5 mm
Mikrométer leolvasása	0,01 mm
Szabvány	DIN 863

Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B14
Termék fajtája	Finomkijelzős mikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásFinomkijelzős kengyeles mikrométer Max. méréstartomány 100 mm	022400 100
DAkkS kalibrálásFinomkijelzős kengyeles mikrométer Max. méréstartomány 100 mm	022410 100

Tartozék

Finomkijelző \pm méréstartomány / leolvasás 50/1 μm	434674 50/1
--	-------------