

Mitutoyo**Mélységmérő mikrométer, Méréstartomány: 0-100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	425200 0-100
GTIN	4946368016382
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

A különböző mérésmélységek eléréséhez a 25 mm-enként növekvő mérőtűket cserélni kell. Edzett és köszörült orsó. Edzett szerszámacél híd leppelt mérőfelülettel, mattkrómozott mikrométer. Mérődob tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal. Állandó mérési nyomás a beépített finom racsní miatt.

Tartalom:

Inkluzív mérőtűk.

Műszaki leírás

Híd hossza	100 mm
Méréstartomány	0 - 100 mm
Mérőtűk száma	4
Mérődob \varnothing	18 mm
Mérőtű \varnothing	4 mm
Leolvasás	0,01 mm

Szabvány	DIN 863
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S15
Termék fajtája	Mélységmérő mikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásMélységmérő mikrométer készlet Méréstartomány 0-100 mm	020780 0-100
---	--------------