

**Kengyeles mikrométer tárcsás mérőfelületekkel, Méréstartomány: 0-25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	423000 0-25
GTIN	4045197204004
Árucikk kategória	42B

Leírás**Kivitel:**

Nagy felületű, edzett mérőtárcsákkal. Kovácsolt és lakkozott kengyel.
Forgó orsós kivitel.

Felhasználás:

Homlok- és csigakerekek fogtávolságainak méréséhez 0,8 modultól.

Tartalom:

25–50-es mérettől 1 etalon beállító pálcával.

Műszaki leírás

Mérőtárcsa Ø	20 mm
Mérőfelületek párhuzamossága	5 µm
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstartomány	0 - 25 mm
Orsó Ø	8 mm
Orsóemelkedés	0,5 mm
Leolvasás	0,01 mm
Kalibrálás	B1
Szabvány	DIN 863
Méréstechnika	analóg

Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstartomány 100 mm	022010 100
KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstartomány 25 mm	022000 25