

Mahr**Finomkijelzős kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 50-100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	424800 50-100
GTIN	2050001036650
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Rozsdamentes acél mérőorsó, edzett és köszörült. Keményfém betétes mérőfelületek. Mattkrómozott kezelő és leolvasó részek. Hőszigeteléssel. Konstans mérőerő. Mozdó ellentapintó, visszahúzható. Különösen alkalmas pontos sorozat alkatrészekhez.

Pontosság:

Finomkijelző DIN 863 – mikrométer 2 µm.

Tartalom:

Inkluzív millimess finomkijelző 434674 sz., 50/1-es méret.

Műszaki leírás

Méréstartomány	50 - 100 mm
Mérődob Ø	18 mm
Finomkijelző leolvasása	0,001 mm
Finomkijelző méréstartomány	±0,05 mm
Orsó Ø	7,5 mm
Mikrométer leolvasása	0,01 mm
Szabvány	DIN 863

Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B14
Termék fajtája	Finomkijelzős mikrométer

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásFinomkijelzős kengyeles mikrométer Max. mérésstartomány 100 mm	022410 100
KalibrálásFinomkijelzős kengyeles mikrométer Max. mérésstartomány 100 mm	022400 100

Tartozék

Finomkijelző \pm mérésstartomány / leolvasás 50/1 μm	434674 50/1
---	-------------