

**Mitutoyo****Csőrös furatmikrométer, Méréstartomány: 25-50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	426805 25-50
GTIN	4946368019888
Árucikk kategória	44A

**Leírás****Kivitel:**

Edzett, köszörült és tükrösített orsó. Lépcsős és lekerekített mérőcsőrök keményfém betéttel. állandó mérési nyomás a beépített finom racsn miatt. Mérődob tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal. Krómozott mikrométer. Beállító és rögzítő csavarral.

**Opcionális tartozék:**

484030 sz. beállító gyűrű.

**Műszaki leírás**

Méréstartomány	25 - 50 mm
Mérődob Ø	18 mm
Leolvasás	0,01 mm
Hibahatár	6 µm
Szabvány	Gyári szabvány
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B4
Termék fajtája	Csőrös furatmikrométer

## Szolgáltatások

KalibrálásCsőrös furatmikrométer Max. méréstartomány  
50 mm

022360 50

## Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 32 mm

484030 32

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 46 mm

484030 46

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 30 mm

484030 30

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 38 mm

484030 38

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 44 mm

484030 44

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 42 mm

484030 42

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 26 mm

484030 26

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 35 mm

484030 35

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 40 mm

484030 40

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 36 mm

484030 36

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 45 mm

484030 45

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 34 mm

484030 34

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 28 mm

484030 28

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 25 mm

484030 25

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 50 mm

484030 50