

Mahr**Finomkijelzős kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 100-150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	424800 100-150
GTIN	2050001036667
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Rozsdamentes acél mérőorsó, edzett és köszörült. Keményfém betétes mérőfelületek. Mattkrómozott kezelő és leolvasó részek. Hőszigeteléssel. Konstans mérőerő. Mozdó ellentapintó, visszahúzható. Különösen alkalmas pontos sorozat alkatrészekhez.

Pontosság:

Finomkijelző DIN 863 – mikrométer 2 µm.

Tartalom:

Inkluzív millimess finomkijelző 434674 sz., 50/1-es méret.

Műszaki leírás

Finomkijelző méréstartomány	±0,05 mm
Mérődob Ø	18 mm
Mikrométer leolvasása	0,01 mm
Finomkijelző leolvasása	0,001 mm
Orsó Ø	7,5 mm
Méréstartomány	100 - 150 mm
Szabvány	DIN 863

Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B14
Termék fajtája	Finomkijelzős mikrométer

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásFinomkijelzős kengyeles mikrométer Max. méréstartomány 200 mm	022410 200
KalibrálásFinomkijelzős kengyeles mikrométer Max. méréstartomány 200 mm	022400 200

Tartozék

Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 50/1 µm	434674 50/1
---	-------------