

**Peremes anya, Menet: M20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	375390 M20
GTIN	4020772082154
Árucikk kategória	35A

**Leírás****Kivitel:**

**Peremes anya** (= 1,5 d magas) DIN 6331, kovácsolt.

**Szabvány:**

**DIN 6331**

**Alapanyag:**

Nemesíthető acél, szilárdság 10.

**Műszaki leírás**

Sarokméret e	33,5 mm
Teljes hossz	30 mm
Perem magasság	6 mm
Menet	M20
Kulcsnyílás SW	30 mm
Váll Ø	37 mm

Típus	6331
Termék fajtája	Anyá