

Garant**DN.G 150608, Minőség: HU7305**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250762 HU7305
GTIN	4045197828903
Árucikk kategória	21G

Leírás

DN.G 150608 HU7305 Minőség: HU7305

Forgácstörő: AM

Tűrés: G

Fogásmélység a_p : 0,5 - 5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 400 - 600 m/min

Műszaki leírás

Minőség	HU7305
Forgácstörő	AM
Előtolás f	0,1 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	400 - 600 m/min
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Fő felhasználás	N
Sarokrádiusz	0,8 mm

Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Bevonat	bevonat nélkül
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Cserék / élek száma	4
Tűrés	G
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz