


**Magas anya, Menet: M20****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 375385 M20    |
| GTIN              | 4020772082437 |
| Árucikk kategória | 35A           |

**Leírás****Kivitel:**

**Magas anya** (= 1,5 d magas) egy sík oldallal a 375340 alátétekre és gömb alakú oldallal a 375355 D vagy 375360 G sz. kúpos alátétekre való felfekvéshez.

**Szabvány:**

**DIN 6330 B**

**Alapanyag:**

Nemesíthető acél, szilárdság 10.

**Műszaki leírás**

|                |         |
|----------------|---------|
| Kulcsnyílás SW | 30 mm   |
| Sarokméret e   | 33,5 mm |
| Váll Ø         | 37 mm   |
| Perem magasság | 6 mm    |
| Teljes hossz   | 30 mm   |
| Menet          | M20     |

|                |       |
|----------------|-------|
| Típus          | 6330B |
| Termék fajtája | Anyá  |