

**Peremes anya, Menet: M24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	375390 M24
GTIN	4020772082161
Árucikk kategória	35A

Leírás**Kivitel:**

Peremes anya (= 1,5 d magas) DIN 6331, kovácsolt.

Szabvány:

DIN 6331

Alapanyag:

Nemesíthető acél, szilárdság 10.

Műszaki leírás

Váll Ø	45 mm
Perem magasság	6 mm
Sarokméret e	40 mm
Kulcsnyílás SW	36 mm
Menet	M24
Teljes hossz	36 mm

Típus	6331
Termék fajtája	Anyá