

Garant**Csigafúró készlet HSS 114150 sz., kazettával, bevonat nélkül, Típus: 1-10C****Rendelési adatok**

Rendelés száma	115120 1-10C
GTIN	4045197657671
Árucikk kategória	11B

Leírás**Kivitel:**

DIN 338 szerinti csigafúrókból összeállítva.

Profilköszörült: csigafúró nagy körfutás- és osztáspontossággal, valamint precíz csúcsköszörüléssel.

Ø 2,4 mm-től gőzölt.

4 mm mérettől C alakú csúcskialakítással. **Nagy készletkoffer** 1 mm - 10 mm között 150 csigafúróval: 10-10 db 1 - 6 Ø, 5-5 db 6,5 - 10 Ø. Ideális szereléshez és műhelyben.

Figyelem:

16 – 20 méret: fúró 16 mm Ø-jű szárral.

belső hűtés: nem

Szár: Hengeres szár

Vágóélek száma Z: 2

Fúrótartomány: 1 - 10 mm

Fúrók száma: 150

Fúrók méretemelkedése: 0,5 mm

Műszaki leírás

Fúrók száma	150
-------------	-----

Fúrók méretemelkedése	0,5 mm
Fúrótartomány	1 - 10 mm
Szár	Hengeres szár
Vágóélek száma Z	2
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 338
Típus	N
Tűrés névleges Ø	h8
Csúcsszög	118 fok
belső hűtés	nem
kazettával	igen
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	80 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	45 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	50 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	10 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	8 m/min	P
GG(G)	alkalmas	25 m/min	K
CuZn	alkalmas	80 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		

Tartozék

Csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 4	114150 4
Csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 6,5	114150 6,5
Csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 4,5	114150 4,5
Csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 2,5	114150 2,5
Csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 6	114150 6
Csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 3,5	114150 3,5
Csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 9	114150 9
Csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 5,5	114150 5,5
Csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 1,5	114150 1,5
Csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 5	114150 5
Csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 10	114150 10
Csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 8,5	114150 8,5
Csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 9,5	114150 9,5
Csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 8	114150 8
Csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 7	114150 7
Csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 3	114150 3
Csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 7,5	114150 7,5
Csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 2	114150 2
Csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 1	114150 1
Üres kazetta DIN 338 csigafúrókhoz Típus 1-10C	115470 1-10C