

Garant

**Gyémánt csiszolópaszta 5 g, alkoholban és vízben oldódik Monokristályos,
Gyémánt csiszolópaszta szemcsézete: 30µm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	552330 30
GTIN	4045197828866
Árucikk kategória	51E

Leírás**Kivitel:**

Szilikonmentes gyémántpaszta praktikus adagoló fecskendőben.

Magas koncentrációjú természetes gyémántszemcsék 5 g-os fecskendőben a munkadarab felületén egyenletes érdesség mélység elérése érdekében.

Felhasználás:

Az **alkohollal vagy vízzel bármilyen arányban keverhető oldat** optimális kenőréteget biztosít. Szerszámok és munkadarabok vízzel történő egyszerű, környezetkímélő tisztításához.

Edzett acélon, keményfémen, kerámiákon és kompozit anyagokon végzett polírozási munkákhoz.

Műszaki leírás

Színkód	sötétbarna
Gyémánt csiszolópaszta szemcsézete	30 µm
Tartalom	5 g
Finomsági fok	durva
Csiszolóanyag	Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Termék fajtája	Csiszolópaszta

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	1-3 m/s	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	1-3 m/s	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	1-3 m/s	H
Acél < 67 HRC	alkalmas	1-3 m/s	H
Keményfém (HM)	alkalmas	1-3 m/s	
INOX	alkalmas	1-3 m/s	
Ti	alkalmas	1-3 m/s	
Műanyag, GFK	alkalmas	1-3 m/s	
Kőzet	alkalmas	1-3 m/s	
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Hígító gyémánt csiszolópasztához Tartalom 125 ml

552400 125