

**Peremes anya, Menet: M30****Rendelési adatok**

Rendelés száma	375390 M30
GTIN	4020772082178
Árucikk kategória	35A

**Leírás****Kivitel:**

**Peremes anya** (= 1,5 d magas) DIN 6331, kovácsolt.

**Szabvány:**

**DIN 6331**

**Alapanyag:**

Nemesíthető acél, szilárdság 10.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz	45 mm
Váll Ø	58 mm
Sarokméret e	51,3 mm
Perem magasság	8 mm
Kulcsnyílás SW	46 mm
Menet	M30

Típus	6331
Termék fajtája	Anyá