

**Peremes anya, Menet: M8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	375390 M8
GTIN	4020772082116
Árucikk kategória	35A

Leírás**Kivitel:**

Peremes anya (= 1,5 d magas) DIN 6331, kovácsolt.

Szabvány:

DIN 6331

Alapanyag:

Nemesíthető acél, szilárdság 10.

Műszaki leírás

Menet	M8
Kulcsnyílás SW	13 mm
Sarokméret e	14,4 mm
Perem magasság	3,5 mm
Teljes hossz	12 mm
Váll Ø	18 mm

Típus	6331
Termék fajtája	Anyá