



Vertikális befogó vízszintes talppal, Típus: 0



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 376500 0 |
| GTIN | 4020772007737 |
| Árucikk kategória | 35A |

Leírás

Kivitel:

Vízszintes talppal, szerelőlapokra stb. való rögzítéshez.

- **Kompakt felépítés az új markolatnak köszönhetően.**
- **Két komponensű ergonomikus markolat magas kezelési komforttal a kéz nagyobb felfekvési felületének köszönhetően.**
- **Nyomócsavarok elvesztés elleni biztosítással.**
- **Ujjbecsípés elleni védelem a biztonsági szorítóidomnak köszönhetően benyúlási lehetőség nélkül.**

Felhasználás:

Gyors befogáshoz és nyitáshoz munkadarabok sorozatgyártásánál, vagy speciális befogókészülékekbe történő beépítéshez. Fúrás, dörzsárazás, köszörülés, hajlítás, hegesztés, szerelés stb. esetén alkalmas befogásra.

Műszaki leírás

| | |
|-------------|--------|
| Tartóerő P2 | 700 N |
| Furat Ø d | 4,5 mm |

| | |
|---------------------|------------------------|
| Nyomócsavar | M4×25 mm |
| Teljes hossz | 49 mm |
| Furattávolság e | 8,5-13,5 mm |
| Teljes magasság | 81 mm |
| Furattávolság f | 23 mm |
| Tartóerő P1 | 500 N |
| Típus | 6800J |
| Befogási magasság H | 18 mm |
| Termék fajtája | Vertikális gyorszorító |