



Szorítócsavar készlet, T-horony névleges méret / menet: 12/M12mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	375400 12/M12
GTIN	4020772082994
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

Minden alkatrész nemesített. Szilárdság 8.8 ill.10. Erős fadobozban elhelyezve, billenő fedéllel.

Tartalom:

T-horonycsavarok 375300 sz. DIN 787: 4 db/80 mm; 4 db/125 mm; 2 db/50 mm

Tőcsavarok 375380 sz. DIN 6379: 4 db/63 mm; 4 db/100 mm; 4 db/200 mm

Magas anyák 375385 sz. DIN 6330 B: 4 db

Hosszabbító anyák 375395 sz.: 4 db

375340 sz. alátét DIN 6340: 4 db

Lencsés és kúpos alátétek 375350; 375360 DIN 6319 C + G: 4 db

Műszaki leírás

T-horony névleges méret	12 mm
Fadoboz magassága	36 mm
Fadoboz hossza	278 mm
Menet	M12
Fadoboz szélessége	234 mm

Típus	6520
Termék fajtája	Szorítócsavar