

**Peremes anya, Menet: M10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	375390 M10
GTIN	4020772082215
Árucikk kategória	35A

Leírás**Kivitel:**

Peremes anya (= 1,5 d magas) DIN 6331, kovácsolt.

Szabvány:

DIN 6331

Alapanyag:

Nemesíthető acél, szilárdság 10.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás SW	16 mm
Teljes hossz	15 mm
Váll Ø	22 mm
Sarokméret e	17,8 mm
Perem magasság	4 mm
Menet	M10

Típus	6331
Termék fajtája	Anyá