



Vertikális befogó vízszintes talppal, Típus: 1



Rendelési adatok

Rendelés száma	376500 1
GTIN	4020772007744
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

Vízszintes talppal, szerelőlapokra stb. való rögzítéshez.

- **Kompakt felépítés az új markolatnak köszönhetően.**
- **Két komponensű ergonomikus markolat magas kezelési komforttal a kéz nagyobb felfekvési felületének köszönhetően.**
- **Nyomócsavarok elvesztés elleni biztosítással.**
- **Ujjbecsípés elleni védelem a biztonsági szorítóidomnak köszönhetően benyúlási lehetőség nélkül.**

Felhasználás:

Gyors befogáshoz és nyitáshoz munkadarabok sorozatgyártásánál, vagy speciális befogókészülékekbe történő beépítéshez. Fúrás, dörzsárazás, köszörülés, hajlítás, hegesztés, szerelés stb. esetén alkalmas befogásra.

Műszaki leírás

Tartóerő P1	600 N
Teljes magasság	98 mm

Nyomócsavar	M5×30 mm
Furat Ø d	4,5 mm
Furattávolság e	16 mm
Furattávolság f	22,5-26 mm
Tartóerő P2	1100 N
Teljes hossz	61 mm
Típus	6800J
Befogási magasság H	19 mm
Termék fajtája	Vertikális gyorszorító