

**Peremes anya, Menet: M12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	375390 M12
GTIN	4020772082109
Árucikk kategória	35A

Leírás**Kivitel:**

Peremes anya (= 1,5 d magas) DIN 6331, kovácsolt.

Szabvány:

DIN 6331

Alapanyag:

Nemesíthető acél, szilárdság 10.

Műszaki leírás

Menet	M12
Perem magasság	4 mm
Kulcsnyílás SW	18 mm
Teljes hossz	18 mm
Sarokméret e	20,03 mm
Váll Ø	25 mm

Típus	6331
Termék fajtája	Anyá