

**Peremes anya, Menet: M14****Rendelési adatok**

Rendelés száma	375390 M14
GTIN	4020772082246
Árucikk kategória	35A

Leírás**Kivitel:**

Peremes anya (= 1,5 d magas) DIN 6331, kovácsolt. Esztergált és mart.

Szabvány:

DIN 6331

Alapanyag:

Nemesíthető acél, szilárdság 10.

Műszaki leírás

Teljes hossz	21 mm
Váll Ø	28 mm
Kulcsnyílás SW	21 mm
Perem magasság	4,5 mm
Menet	M14
Sarokméret e	23,4 mm

Típus	6331
Termék fajtája	Anyá