


**Befogószerszám készlet, T-horony névleges méret / menet: 10/M10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	375405 10/M10
GTIN	4020772083588
Árucikk kategória	35A

**Leírás****Kivitel:**

Különböző rögzítőelemekből álló készletek, amelyek szerszámok, készülékek vagy munkadarabok T-hornyos asztalokon történő gyors befogásához szükségesek. Minden alkatrész nemesíthető acélból készült és utólag egyenként beszerezhető.

**Tartalom:**

Csillag-villás kulcs, csavarpaszta, fadoboz

**Tartalom:**

T-horonycsavarok 375300 sz. DIN 787: 4 db/ 63 mm;

4 db/ 100 mm;

2 db/ 40 mm

Tőcsavarok 375380 sz. DIN 6379: 4 db/ 80 mm

Szorítóvas 372000 sz. DIN 6314 Z: 4 db/ 11×80

Magas anyák 375385 sz. DIN 6330 B: 6 db

Hosszabbító anyák 375395 sz.: 4 db

Univerzális szorítóalátétek 372200 sz.: 4 db/ 1 méret;

4 db/ 2 méret;

2 db/ 3 méret

Kúpos alátét G alak 375360 sz. DIN 6319 G: 6 db

Oldalszorító pofák 375110 sz.: 4 db/ 12 méret

Rugós szorítóvas-tartó 370850 sz.: 4 db/ 12 méret

T-horony tisztító 375512 sz.

**Műszaki leírás**

Szorítási magasság 4-szeres befogás	2 - 140 mm
Fadoboz szélessége	270 mm
Szorítási magasság 2-szeres befogás	2 - 230 mm
Fadoboz magassága	47 mm
Fadoboz hossza	355 mm
Menet	M10
T-horony névleges méret	10 mm
Típus	6530
Termék fajtája	Szorítóelem