

**Peremes anya, Menet: M16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	375390 M16
GTIN	4020772082147
Árucikk kategória	35A

Leírás**Kivitel:**

Peremes anya (= 1,5 d magas) DIN 6331, kovácsolt.

Szabvány:

DIN 6331

Alapanyag:

Nemesíthető acél, szilárdság 10.

Műszaki leírás

Sarokméret e	26,8 mm
Kulcsnyílás SW	24 mm
Perem magasság	5 mm
Váll Ø	31 mm
Menet	M16
Teljes hossz	24 mm

Típus	6331
Termék fajtája	Anyá