

**Peremes anya, Menet: M18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	375390 M18
GTIN	4020772082208
Árucikk kategória	35A

**Leírás****Kivitel:**

**Peremes anya** (= 1,5 d magas) DIN 6331, kovácsolt.

**Szabvány:**

**DIN 6331**

**Alapanyag:**

Nemesíthető acél, szilárdság 10.

**Műszaki leírás**

Perem magasság	5 mm
Menet	M18
Teljes hossz	27 mm
Kulcsnyílás SW	27 mm
Sarokméret e	30,1 mm
Váll Ø	34 mm

Típus	6331
Termék fajtája	Anyá