



## XT furatmikrométer, Méréstartomány: 10-12,5mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	428500 10-12,5
GTIN	5051102212179
Árucikk kategória	46B

### Leírás

#### Kivitel:

3-pontos **XT furatmikrométer**. Edzett és köszörült mérőorsó. Mélyfekete skálázású mérődob, minden leolvasó rész mattkrómozott. Finom racsnit az állandó mérőerő érdekében. Minden készülék sorozatszámmal és vizsgálati jegyzőkönyvvel ellátva. „Micro” - továbbfejlesztett 2 µm-es felbontású kivitel.

#### Felhasználás:

Zsák- és átmenőfuratokhoz, központosító kerekhez.

#### Opcionális tartozék:

Beállító gyűrűk 484030 sz., hosszabbító 428510 sz.

#### Alkatrész:

428605 sz. mérőfejek

### Műszaki leírás

Standard mérésmélység	58 mm
Méréstartomány	10 - 12,5 mm
Méret a	1,9 mm

Mérésmélység hosszabbítóval	134 mm
Hibahatár	0,004 mm
Leolvasás	0,002 mm
Szabvány	DIN 863
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

## Szolgáltatások

Kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 20 mm	022500 20
DAkKS kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 200 mm	022510 200

## Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 11 mm	484030 11
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 12 mm	484030 12
Tartalék XT mérőfej Méréstartomány 10-12,5 mm	428605 10-12,5
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 10 mm	484030 10
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 2/76	428510 2/76
Mérőpofa készlet3 darabos Méréstartomány 10-12,5 mm	428745 10-12,5
Visszahúzó rugó készlet3 darabos Méréstartomány 10-12,5 mm	428746 10-12,5