

**Furatmikrométer, Méréstartomány: 100-125mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	427800 100-125
GTIN	2050001053640
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Könnyű, kihajlásmentes csőkonstrukció. Edzett és köszörült mérőorsó. **Edzett és gömb alakú leppelt mérőfelületek.** Mattkrómozott kezelőelemek és leolvasó részek. 100 – 125 mm méréstartománytól hőszigeteléssel és rögzítőeszközzel.

Tartalom:

Mikrométer hüvelyben.

Műszaki leírás

Mérődob \emptyset	20 mm
Méréstartomány	100 - 125 mm
Orsó \emptyset	8 mm
Leolvasás	0,01 mm
Hibahatár	6 μ m
Szabvány	DIN 863
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Kalibrálás	B10
Termék fajtája	2 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrométer Max. mérésstartomány 200 mm	022440 200
DAkkS kalibrálásFuratmikrométer Max. mérésstartomány 200 mm	022450 200