



XT furatmikrométer, Méréstartomány: 12,5-16mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	428500 12,5-16
GTIN	5051102212209
Árucikk kategória	46B

Leírás

Kivitel:

3-pontos **XT furatmikrométer**. Edzett és köszörült mérőorsó. Mélyfekete skálázású mérődob, minden leolvasó rész mattkrómozott. Finom racsní az állandó mérőerő érdekében. Minden készülék sorozatszámmal és vizsgálati jegyzőkönyvvel ellátva. Zsákfurat méréshez 12,5 – 16 mérettől. Furatmikrométer maximális pontosságához. Fix HM mérőpofák, 12,5 mérettől HM betétekkel.

„Micro” - továbbfejlesztett 2 µm-es felbontású kivitel.

Felhasználás:

Zsák- és átmenőfuratokhoz, központosító kerekhez.

Opcionális tartozék:

Beállító gyűrűk 484030 sz., hosszabbító 428510 sz.

Alkatrész:

428605 sz. mérőfejek

Műszaki leírás

Méréstartomány	12,5 - 16 mm
Mérésmélység hosszabbítóval	162 mm

Standard mérésmélység	62 mm
Méret a	0,5 mm
Hibahatár	0,004 mm
Leolvasás	0,002 mm
Szabvány	DIN 863
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 200 mm	022510 200
Kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 20 mm	022500 20

Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 15 mm	484030 15
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 3/100	428510 3/100
Tartalék XT mérőfej Méréstartomány 12,5-16 mm	428605 12,5-16
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 16 mm	484030 16
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 14 mm	484030 14
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 12 mm	484030 12
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 13 mm	484030 13
Mérőpofa készlet3 darabos Méréstartomány 12,5-16 mm	428745 12,5-16
Visszahúzó rugó készlet3 darabos Méréstartomány 12,5-16 mm	428746 12,5-16