

**DNMG 150608, Minőség: PV720****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250797 PV720
GTIN	4960664724611
Árucikk kategória	25E

Leírás

DNMG 150608 PV720 Minőség: PV720
Forgácstörő: PG
Fogásmélység a_p : 1 - 4 mm
Előtolás f : 0,15 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 110 - 490 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	1 - 4 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	PV720
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Forgácstörő	PG
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	110 - 490 m/min

Előtolás f	0,15 - 0,6 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	Cermet
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz