

**DNMG 150608, Minőség: PV720****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250697 PV720
GTIN	4960664724581
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm
Minőség	PV720
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	110 - 520 m/min
Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás f	0,05 - 0,3 mm/ford,
Forgácstörő	PQ
Fő felhasználás	P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	Cermet
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Cserék / élek száma	4

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz