

**Garant****2 pontos furatmikrométer DM1, Max. méréstartomány: 75mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	428030 75
GTIN	4045197412072
Árucikk kategória	41B

**Leírás****Kivitel:**

Masszív kivitel közvetlenül eszterga- és maróközpontokon való felhasználáshoz. Belső és külső átmérők, körfutás, beszúrások és falvastagságok vizsgálatára, **2 µm ismétlési pontossággal**. Minden Ø 8 h6 mm-es szárú és 62 mm-es maximális ház Ø-jű mérőórával vagy finomkijelzővel használható (szállítási kijelző készülék nélkül).

**Előny:**

Rövid mérési és átszerelési idők, robusztus és könnyen karbantartható.

**Tartalom:**

Komplettan szerelt mérőkészülék; 2 pár TiN-bevonatú mérőtárcsával (1×Ø 8 mm / 1×Ø 13 mm), 3 sarokcsavarhúzóval (3, 4 és 5 méret).

**Műszaki leírás**

Felhasználási tartomány kívül	6 - 70 mm
Felhasználási tartomány belül	18 - 75 mm
Szélesség	110 mm
Hossz	142 mm

Mérőerő	2,6 N
Méréstechnika	analóg
Termék fajtája	2 pontos mérőkészülék

---

## Tartozék

Tartalék tapintó DM1 Mérőtárcsa Ø 13 mm	428035 13
Tartalék tapintó DM1 Mérőtárcsa Ø 8 mm	428035 8