

**VNMG 160408, Minőség: PV720****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251754 PV720
GTIN	4960664726462
Árucikk kategória	25E

**Műszaki leírás**

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	110 - 520 m/min
Előtolás $f$	0,05 - 0,3 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás	P
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	PV720
Forgácstörő	PQ
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	Cermet
Váltólapka ISO kód	VNMG 160408
Cserék / élek száma	4

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz