

**CC.T 09T302, Minőség: PV720****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260096 PV720
GTIN	4960664723386
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Sarokrádiusz	0,2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 270 m/min
Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	PV720
Forgácstörő	HQ
Fő felhasználás	P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	Cermet
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T302
Cserék / élek száma	2

Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz