



XT furatmikrométer, Méréstartomány: 16-20mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	428500 16-20
GTIN	5051102212230
Árucikk kategória	46B

Leírás

Kivitel:

3-pontos **XT furatmikrométer**. Edzett és köszörült mérőorsó. Mélyfekete skálázású mérődob, minden leolvasó rész mattkrómozott. Finom racsní az állandó mérőerő érdekében. Minden készülék sorozatszámmal és vizsgálati jegyzőkönyvvel ellátva. Zsákfurat méréshez 12,5 – 16 mérettől. Furatmikrométer maximális pontosságához. Fix HM mérőpofák, 12,5 mérettől HM betétekkel.

„Micro” - továbbfejlesztett 2 µm-es felbontású kivitel.

Felhasználás:

Zsák- és átmenőfuratokhoz, központosító kerekhez.

Opcionális tartozék:

Beállító gyűrűk 484030 sz., hosszabbító 428510 sz.

Alkatrész:

428605 sz. mérőfejek

Műszaki leírás

Mérésmélység hosszabbítóval	166 mm
Méréstartomány	16 - 20 mm

Méret a	0,5 mm
Standard mérésmélység	66 mm
Hibahatár	0,004 mm
Leolvasás	0,002 mm
Szabvány	DIN 863
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

Kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 20 mm	022500 20
DAkkS kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 200 mm	022510 200

Tartozék

Tartalék XT mérőfej Méréstartomány 16-20 mm	428605 16-20
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 16 mm	484030 16
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 3/100	428510 3/100
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 19 mm	484030 19
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 17 mm	484030 17
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 18 mm	484030 18
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 20 mm	484030 20
Mérőpofa készlet 3 darabos Méréstartomány 16-20 mm	428745 16-20
Visszahúzó rugó készlet 3 darabos Méréstartomány 16-20 mm	428746 16-20