

**CCMT 060202, Minőség: PV720****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260190 PV720
GTIN	4960664726820
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Forgácstörő	GK
Fogásmélység a_p	0,5 - 3 mm
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	0,2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 270 m/min
Minőség	PV720
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	Cermet
Váltólapka ISO kód	CCMT 060202
Cserék / élek száma	2

Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz