

**DC.T 11T302, Minőség: PV720****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260385 PV720
GTIN	4960664724147
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Forgácstörő	HQ
Minőség	PV720
Fő felhasználás	P
Fogásmélység a_p	0,5 - 1,5 mm
Sarokrádiusz	0,2 mm
Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 270 m/min
Simitó / nagyoló hozzárendelés	Simitás
Szerszámanyag	Cermet
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T302
Cserék / élek száma	2

Tűrés

M

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz