

**DCMT 070208, Minőség: PV720****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260486 PV720
GTIN	4960664726875
Árucikk kategória	25E

**Műszaki leírás**

Forgácstörő	GK
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 3 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	PV720
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 270 m/min
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás	P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	Cermet
Váltólapka ISO kód	DCMT 070208
Cserék / élek száma	2

Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz