

**DC.T 11T308, Minőség: PV720****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260492 PV720
GTIN	4960664726851
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	PV720
Fő felhasználás	P
Forgácstörő	GK
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,5 - 3 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 270 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	Cermet
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T308
Cserék / élek száma	2

Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz